

**Plokščiasis magnetas su vidiniu sriegiu, Feritas, Ø: 13mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	085915 13
GTIN	2050000964992
Produktų klasė	08Q

**Aprašymas****Modelis:**

- Ekranuotas cilindrinis magnetas su iš kietojo ferito su sriegine įvore.
- Cinkuotas paviršius.
- Atsparus temperatūrai iki maks. 120 °C.

**Paskirtis:**

Užspaudimui, montavimui, tvirtinimui priveržiant varžtais.

**Pastaba:**

Įsukamas kablys su išoriniu sriegiu Nr. 085921.

**Techninis aprašymas**

Ø	13 mm
Paviršiaus medžiaga	cinkuotas
Aukštis	4,5 mm
Nominalioji sukibimo jėga	10 N
Sriegio įvorė	taip
Sriegis	M3 mm
Aukštis su sriegiu	11,5 mm
Svoris	5 g
maksimalus atsparumas temperatūrai	120 °C

Magnetinės šerdies medžiaga

Feritas

Produkto rūšis

Plokščias magnetas

---

**Priedai**

Įsukamų kablių rinkinys su išoriniu sriegiu 10 vnt. Sriegis M3

085921 M3