

## Tvirtinimo grandinė 3-jų vijų, Darbinės dalies ilgis: A2m



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	086438 A2
GTIN	2050002049086
Produktų klasė	08Y

### Aprašymas

#### Modelis:

Tvirtinimo grandinės su H ženklu (Vokietijos prekybos sąjungos leidimas).

Tvirta pakabinama grandinė su šakės galvutės kabliu su juodos spalvos lakuota grandine.

Sutrumpinama **tvirtinimo grandinė**. Grandinių ilgį galima sumažinti naudojant sutrumpinimo elementą.

#### Pastaba:

Kitų dydžių ir modelių (pvz., saugių krovinių kablių) reikia teirautis.

### Techninis aprašymas

Darbinės dalies ilgis	2 m
Grandinės Ø	13 mm
Leistinoji apkrova WLL $\beta = 0^\circ - 45^\circ$	11200 kg
Leistinoji apkrova WLL $\beta = 45^\circ - 60^\circ$	8000 kg
Produkto rūšis	Tvirtinimo grandinė

