

HOLEX
Įspraustinė, forma AD, SK 50 A = 130, Užveržimo Ø D1: 16mm

Užsakymo data

Užsakymo numeris	300347 16
GTIN	4062406420994
Produktų klasė	32A

Aprašymas
Modelis:

Su Balluff/RFID lusto anga.

Visi kotai perlamutriniai. Balansavimo tikslumas G 6,3 / 18000 min⁻¹.

Paskirtis:

Tvirtinti įrankius su šonine įpjova pagal DIN 1835 B ir DIN 6535 HB.

Priedai pasirinktinai:

Užtraukimo varžtai (AB) Nr. 308600 – 308806, AB užveržimo raktai Nr. 308820 – 308835.

Techninis aprašymas

Darbinės dalies ilgis, A matmuo	130 mm
Atsarginis užveržimo varžtas Nr. 309900	16
Užspaudimo Ø D ₁	16 mm
Išorinis Ø D	48 mm
Laikiklis	SK 50 A = 130
Norma	DIN 6359
Laikiklio norma	ISO 7388-1
Forma	AD
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius	G 6,3 kai 18000 min ⁻¹

Radialinio mušimo tikslumas	≤ 3 μm
Pjovimo technika	HPC
Produkto rūšis	Weldon įspraustinė

Priedai

Atsarginis užveržimo varžtas Užveržimo Ø D1 16 mm	309900 16
---	-----------