



Įspraustinė, forma AD, SK 40 A = 130, Užveržimo Ø D1: 12mm



Užsakymo data

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 300267 12 |
| GTIN | 4062406419400 |
| Produktų klasė | 32A |

Aprašymas

Modelis:

Su Balluff/RFID lusto anga.

Visi kotai perlamutriniai. Balansavimo tikslumas G 6,3 / 18000 min⁻¹.

Paskirtis:

Tvirtinti įrankius su šonine įpjova pagal DIN 1835 B ir DIN 6535 HB.

Priedai pasirinktinai:

Užtraukimo varžtai (AB) Nr. 308600 – 308806, AB užveržimo raktai Nr. 308820 – 308835.

Techninis aprašymas

| | |
|--|-----------------------------------|
| Išorinis Ø D | 42 mm |
| Užspaudimo Ø D ₁ | 12 mm |
| Atsarginis užveržimo varžtas Nr. 309900 | 12 |
| Darbinės dalies ilgis, A matmuo | 130 mm |
| Laikiklis | SK 40 A = 130 |
| Norma | DIN 6359 |
| Laikiklio norma | ISO 7388-1 |
| Forma | AD |
| Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius | G 6,3 kai 18000 min ⁻¹ |
| Radialinio mušimo tikslumas | ≤ 3 µm |

Pjovimo technika

HPC

Produkto rūšis

Weldon įspraustinė

Priedai

Atsarginis užveržimo varžtas Užveržimo Ø D1 12 mm

309900 12