



## Weldon įspraustinė, HSK-A 63 A = 160, Tvirtinimo kiaurymės Ø D1: 20mm



### Užsakymo data

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 304337 20     |
| GTIN             | 4062406422202 |
| Produktų klasė   | 32A           |

### Aprašymas

#### Modelis:

- Su RFID / Balluff-Chip anga.
- HSK darbinės plokštumos apdirbtos.

#### Paskirtis:

Įrankių su Weldon tipo kotu pagal DIN 1835 formą B ir DIN 6535 formą HB tvirtinimui.

#### Priedai pasirinktinai:

Vamzdelis aušinimo skysčiui Nr. 309880, raktas Nr. 309890.

#### Pastaba:

HSK 40 ir 50, formos A ir E tiekiamos pagal užklausimą.

### Techninis aprašymas

|   |                  |
|---|------------------|
| Užspaudimo Ø D <sub>1</sub>             | 20 mm            |
| Darbinės dalies ilgis, A matmuo         | 160 mm           |
| Atsarginis užveržimo varžtas Nr. 309900 | 20               |
| Išorinis Ø D                            | 52 mm            |
| Laikiklis                               | HSK-A 63 A = 160 |
| Laikiklio norma                         | DIN 69882-4      |
| Laikiklio norma                         | DIN 69893        |
| Laikiklio norma                         | ISO 12164-1      |
| Forma                                   | A                |

|  |                                    |
|--|------------------------------------|
| Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius | G 6,3, kai 20000 min <sup>-1</sup> |
| Radialinio mušimo tikslumas              | ≤3 μm                              |
| Pjovimo technika                         | HSC                                |
| Pjovimo technika                         | HPC                                |
| Produkto rūšis                           | Weldon įspraustinė                 |

## Priedai

|   |           |
|---|-----------|
| Atsarginis užveržimo varžtas Užveržimo Ø D1 20 mm | 309900 20 |
|---|-----------|