



Pneumatinis graviravimo brėžiklis DynaPen®, Tipas: 10844



Užsakymo data

Užsakymo numeris	079708 10844
GTIN	616026108448
Produktų klasė	03R

Aprašymas

Modelis:

Pneumatinis graviravimo brėžiklis DynaPen su **priedų rinkiniu (1/8 colio įvorė)**. Impulsinį judesį (eiga 0,018 mm) **galima naudoti įvairiai**, pvz., graviruoti, rašyti, valyti ir dildyti, apipjaustyti užvartas ir pan.

Tiekimo sudėtis:

Su 1,4 m prijungimo žarna, 1 dilde ir šešiabriauniu raktu.

Pastaba:

Tinkamas deimantines mini dildes rasite Nr. 529420.

Techninis aprašymas

Pneumatinė jungtis	1/4 in
Ilgis	108 mm
Gamintojo pavadinimas	DynaPen Kit
Svoris	0,26 kg
Prijungimo sriegis	NPT
Ø	23 mm
maksimali vibracija pagal EN	8 m/s ²
Smūgių dažnis	233 Hz
Darbinis triukšmas	79 dB(A)

maksimalus oro poreikis	28,2 l/min
Produkto rūšis	Graviravimo brėžiklis

Priedai

Deimantinės mini dildėsgrūdėliai D 126 (vidutinio stambumo), universalūs Tipas 1	529420 1
Deimantinės mini dildėsgrūdėliai D 126 (vidutinio stambumo), universalūs Tipas 1K	529420 1K
Deimantinės mini dildėsgrūdėliai D 126 (vidutinio stambumo), universalūs Tipas 4	529420 4