

Plokščiasis magnetas su vidiniu sriegiu, Feritas, Ø: 16mm**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	085915 16
GTIN	2050000965005
Produktų klasė	08Q

Aprašymas**Modelis:**

- Ekranuotas cilindrinis magnetas su iš kietojo ferito su sriegine įvore.
- Cinkuotas paviršius.
- Atsparus temperatūrai iki maks. 120 °C.

Paskirtis:

Užspaudimui, montavimui, tvirtinimui priveržiant varžtais.

Pastaba:

Įsukamas kablys su išoriniu sriegiu Nr. 085921.

Techninis aprašymas

maksimalus atsparumas temperatūrai	120 °C
Paviršiaus medžiaga	cinkuotas
Sriegis	M3 mm
Aukštis	4,5 mm
Nominalioji sukibimo jėga	18 N
Ø	16 mm
Svoris	6 g
Sriegio įvorė	taip
Aukštis su sriegiu	11,5 mm

Magnetinės šerdies medžiaga

Feritas

Produkto rūšis

Plokščias magnetas

Priedai

Įsukamų kablių rinkinys su išoriniu sriegiu 10 vnt. Sriegis M3

085921 M3