

Plokščiasis magnetas be sriegio, Feritas, Ø: 32mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	085910 32
GTIN	2050000965067
Produktų klasė	08Q

Aprašymas

Modelis:

Ekranuotas cilindrinis magnetas su magneto šerdimi iš **kietojo ferito**.

- **Cinkuotas paviršius.**
- **Atsparus temperatūrai iki maks. 120 °C.**

Paskirtis:

Užspaudimui, montavimui, tvirtinimui įspaudžiant / įklijavimui ir fiksavimui / prilaikymui.

Techninis aprašymas

maksimalus atsparumas temperatūrai	120 °C
Nominalioji sukibimo jėga	80 N
Ø	32 mm
Svoris	30 g
Aukštis	7 mm
Magnetinės šerdies medžiaga	Feritas
Produkto rūšis	Plokščias magnetas