

**Garant**

**Nupjovimo plokštelė neutral., HB9035, įpjovos plotis w: 4mm**



**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	273500 4
GTIN	4062406530907
Produktų klasė	21J

**Aprašymas**

**Paskirtis:**

Atpjovimo peiliams Nr. 273551 – 273558.

**Techninis aprašymas**

Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Pusiau glotnasis apdirbimas
Ašmenys	HM
Įpjovos plotis w	4 mm
Pastūma f plienui < 900 N/mm <sup>2</sup>	0,12 mm/aps,
Kampo spindulys	0,25 mm
Pagrindinis naudojimas	P
Kietlydinys	HB9035
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	1
Keičiamųjų plokštelių profilis	neutral.
Produkto rūšis	Griovelio įpjovimas

## Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V <sub>c</sub>	ISO kodas
Plienas <500 N/mm <sup>2</sup>	tinka	200 m/min	P
Plienas <750 N/mm <sup>2</sup>	tinka	180 m/min	P
Plienas <900 N/mm <sup>2</sup>	tinka	160 m/min	P
Plienas <1100 N/mm <sup>2</sup>	tinka	140 m/min	P
Plienas <1400 N/mm <sup>2</sup>	tinka	110 m/min	P
Ketus (G)	ribotai tinka	80 m/min	K
nepertraukiamas	tinka		
nereguliarus	tinka		
pertraukiamas	tinka		
drėgnas, maks.	tinka		