

Garant**SNHX 1207 kairin., Tipas: UNI****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	218623 UNI
GTIN	4062406537951
Produktų klasė	21A

Aprašymas**Pastaba:**

Rekomenduojamos vertės, skirtos a_e max.

Norėdami apdirbti plokščio griovelio pagrindą, kairėje ir dešinėje plokštelės turi būti pritvirtintos ant laikiklio. Priešingoje veleno pusėje yra kairinės plokštelės.

Techninis aprašymas

Nuožulos plotis	0,25 mm
Tipas	UNI
Rūšis	HB7835
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	SNHX 1207
Ašmenys	HM
Plokštelės storis	7 mm
griovelio pločiui a_p	12; 16 mm
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	4

Produkto rūšis

Keičiamoji plokštelė frezavimui