

Garant**SNHX 1203 dešin., Tipas: UNI****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	218595 UNI
GTIN	4062406537999
Produktų klasė	21A

Aprašymas**Pastaba:**

Rekomenduojamos vertės, skirtos a_e max.

Norėdami apdirbti plokščio griovelio pagrindą, kairėje ir dešinėje plokštelės turi būti pritvirtintos ant laikiklio. Priešingoje veleno pusėje yra kairinės plokštelės.

Techninis aprašymas

Rūšis	HB7835
Tipas	UNI
Nuožulos plotis	0,25 mm
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	SNHX 1203
Ašmenys	HM
Plokštelės storis	3,2 mm
griovelio pločiui a_p	6 mm
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	4

Produkto rūšis

Keičiamoji plokštelė frezavimui