

**Kelnės BODYFORCE, mėlyna / juoda, Dydis DE: 106****Užsakymo data**

Užsakymo numeris

091124 106

GTIN

4053813491363

Produktų klasė

06K

**Aprašymas****Modelis:**

Naujos kartos KÜBLER **BODYFORCE** meistriško dizaino darbo drabužiai. Dinamiški ir išskirtiniai, dailiai pasiūtų produktų linija suderina pažangias audinių technologijas su **aukštos kokybės medžiagomis** ir **šviesą atspindinčiomis** bei **tampriomis** detalėmis.

**Kelnės**

- **Ergonomiškos formos keliai su tampria zona patogiam darbui.**
- **elastinga guma ties juosmeniu užtikrina optimalią judėjimo laisvę.**
- **Šviesą atspindintys elementai.**
- **Dešinėje: dviguba kišenė liniuotei su CORDURA® sutvirtinimu ir pritvirtinta kišenėle rašikliui..**
- **Kairėje: kišenė ant šlaunies su atvartu ir spaude bei papildoma kišenėle išmaniajam telefonui.**

**Pastaba:**

Galima užsakyti ir kitos spalvos. Dydžių lentelę su tarptautiniais dydžių atitikmenimis rasite informacinėje skiltyje mūsų katalogo pabaigoje.

Ryškiai mėlynos / juodos spalvos kelnės Nr. 091124..

**Moteriškos antracito / juodos spalvos kelnės pagal 091126.**

**Moteriškos ryškiai mėlynos / juodos spalvos kelnės Nr. 091127.**

**Techninis aprašymas**

|                                     |                               |
|-------------------------------------|-------------------------------|
| Dydis DE                            | 106                           |
| Audinio sudėtis                     | 35% medvilnė                  |
| Audinio sudėtis                     | 65% poliesteris               |
| Medžiagos svoris / Audinio tankumas | 260 g/m <sup>2</sup>          |
| Rūbų standartas                     | Oeko-Tex Standard 100         |
| Plovimas                            | Skirtas pramoniniam plovimui  |
| Plovimas                            | 60 °C spalvotiems skalbiniams |
| Spalva                              | mėlyna / juoda                |
| Norma                               | EN 14404                      |
| Produkto rūšis                      | Darbinės kelnės               |