

Garant
Standartiniai hidrauliniai griebtuvai BASIC sutrumpintas, suplonintas, forma ADB, BT 40, Užveržimo Ø D1: 12mm

Užsakymo data

Užsakymo numeris	303473 12
GTIN	4062406531089
Produktų klasė	31A

Aprašymas
Modelis:

- Radialinis mušimas $\leq 3 \mu\text{m}$.
- Su RFID/Balluffchip anga.
- Galimas ašinis įrankio ilgio reguliavimas (reguliuojamas ilgis $V = 10 \text{ mm}$).
- Universalus, nes galima naudoti su pereinamosiomis įvorėmis.
- Aušinimo skysčio slėgis iki 80 bar.

Paskirtis:

Gręžimui, plėtimui ir glotniajam frezavimui.

Tiekimo sąlyga:

Įskaitant ilgio reguliavimo varžtą ir šešibriaunį veržliaraktį su T formos rankena.

Priedai pasirinktinai:

Užtraukimo varžtai (AB) Nr. 308760 – 308802, pereinamosios įvorės Nr. 302135 – 302187.

Techninis aprašymas

Užspaudimo Ø D ₁	12 mm
Ø D ₂	32 mm
Darbinės dalies ilgis, A matmuo	90 mm
L ₂	44,5 mm
Sriegis M	M10×1
Išorinis Ø D	44,5 mm

Darbinės dalies ilgis L ₁ kartu su sužemintu kotu	63 mm
Laikiklis	BT 40
Laikiklio norma	JIS B6339
Laikiklio norma	JIS B6339
Forma	ADB
Vidinis aušinimas	taip, su maks. 80 bar
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius	G 2,5, kai 25000 min ⁻¹
Radialinio mušimo tikslumas	≤ 3 μm
Pjovimo technika	HPC
Speciali anga mikroschemai įrankio parametru išsaugojimui	taip
Produkto rūšis	Hidraulinis patronas