

**Garant**

**Standartiniai hidrauliniai griebtuvai BASIC sutrumpintas, suplonintas, forma ADB, BT 40, Užveržimo Ø D1: 8mm**

**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	303473 8
GTIN	4062406531065
Produktų klasė	31A

**Aprašymas****Modelis:**

- Radialinis mušimas  $\leq 3 \mu\text{m}$ .
- Su RFID/Balluffchip anga.
- Galimas ašinis įrankio ilgio reguliavimas (reguliuojamas ilgis  $V = 10 \text{ mm}$ ).
- Universalus, nes galima naudoti su pereinamosiomis įvorėmis.
- Aušinimo skysčio slėgis iki 80 bar.

**Paskirtis:**

Gręžimui, plėtimui ir glotniajam frezavimui.

**Tiekimo sąlyga:**

Įskaitant ilgio reguliavimo varžtą ir šešiabriaunį veržliaraktį su T formos rankena.

**Priedai pasirinktinai:**

Užtraukimo varžtai (AB) Nr. 308760 – 308802, pereinamosios įvorės Nr. 302135 – 302187.

**Techninis aprašymas**

Ø D <sub>2</sub>	28 mm
Išorinis Ø D	44,5 mm
Darbinės dalies ilgis L <sub>1</sub> kartu su sužemintu kotu	63 mm
L <sub>2</sub>	44,5 mm
Sriegis M	M6
Užspaudimo Ø D <sub>1</sub>	8 mm

Darbinės dalies ilgis, A matmuo	90 mm
Laikiklis	BT 40
Laikiklio norma	JIS B6339
Laikiklio norma	JIS B6339
Forma	ADB
Vidinis aušinimas	taip, su maks. 80 bar
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius	G 2,5, kai 25000 min <sup>-1</sup>
Radialinio mušimo tikslumas	≤ 3 μm
Pjovimo technika	HPC
Speciali anga mikroschemai įrankio parametrų išsaugojimui	taip
Produkto rūšis	Hidraulinis patronas