

**3M****Purškiami klijai universalūs, Talpa: 500ml****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	083398 500
GTIN	5900422025962
Produktų klasė	08M

**Aprašymas****Modelis:**

Pakanka paspausti pirštu – klijuoja tiek popierinius, tiek ir metalinius paviršius. 3M purškiami klijai pramonei yra greitas, praktiškas ir efektyvus sprendimas montavimo užduotims.

**Techninis aprašymas**

Cheminė bazė	Elastomeras
Išvėdinimo laikas	1 min
Spalva	raudoni
Pavojingų medžiagų ženklavimas	GHS02: liepsna
Pavojingų medžiagų ženklavimas	GHS07 Dėmesio
Pavojingų medžiagų ženklavimas	GHS09 kenksmingas aplinkai
Tankis	0,78 g/cm <sup>3</sup>
Užsiliepsnoj. temperat.	-42 °C

Užpildymo kiekis	500 ml
Pavojingumo klasė	2.1
Kietumas tempiant pagal	1 - 15 min
Forma	Purškiklis
tinka medžiagoms	Audinys
tinka medžiagoms	iš plastiko
tinka medžiagoms	Popierius
tinka medžiagoms	Mediena
tinka medžiagoms	Dėžė
Galiojimo laikas nuo pagaminimo datos	15 mėnuo
Laikymo temperatūra	16 - 27 °C
Produkto rūšis	Purškiami klijai