

**Dvigubas užmaunamas raktas, Rakto dydis: 24X27mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	620502 24X27
GTIN	4062406545789
Produktų klasė	62C

Aprašymas**Modelis:**

Kaldintas, su masyviu 6-briauniu kotu pagalbiniam raktui ir skersine kiauryme sukimo strypui. Labai stiprus, su giliu vidiniu šešiabriauniu varžtams.

Standartas:

Ähnlich **DIN 896 A**.

Apdirbama medžiaga:

Chromo vanadžio plienas, chromuotas.

Techninis aprašymas

Rakto dydis ₂	27 mm
visas ilgis	195 mm
Koto išorinis šešiabriaunis S	24 mm
Perdavos profilis	6-briaunės galvutės
Perdavos profilis	6-briaunis pagalbinis raktas
Rakto dydis ₁	24 mm
Kiaurymė sukimo vamzd. Ø	12 mm
Gamintojo metodas	kaldintas
Medžiaga	Chromo vanadžio plienas
Paviršius	chromuotas
Produkto rūšis	Užmaunamas raktas

