

**Kilpinis veržliaraktis, Rakto dydis: 27mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	613800 27
GTIN	4013288218865
Produktų klasė	63F

Aprašymas**Modelis:**

Veržliaraktis kaldintas šampuojant, siauros pločio tolerancijos ribos. Puikiai tinka ankštose vietose. Derinant 7,5° pasuktą kilpą ir dvipusio šešiabriaunio geometriją, atsiranda dvigubai daugiau tvirtinimo taškų. Dėl mažo kilpos atsukimo kampo, varžtas užsukamas kas 15°.

Standartas:**DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738****Apdirbama medžiaga:**

Chromo molibdeno plienas, matinis, chromuotas.

Pastaba:**ATKREIPKITE DĖMESĮ!**

Taip pat yra GARANT alternatyva šiam produktui!

Rekomenduojamos prekės numeris: 613600

Techninis aprašymas

Rakto dydis	27 mm
maksimalus žiočių aukštis h1	13 mm
maksimalus kilpos aukštis h _{2 maks.}	18 mm
Raktų dydžių matmenys	metrais
Rakto ilgis L	300 mm
Gamintojo pavadinimas	6003 Joker
Norma	DIN 3113 A

Norma	ISO 3318
Norma	ISO 7738
Gamintojo metodas	kaldintas štampuojant
Medžiaga	chromo molibdeno plienas
Paviršius	matinis chromuotas
Produkto rūšis	Veržliaraktis