

Garant GRIDLINE

Bazinė spinta su pertvara ir varstomomis durimis iš ištisinio lakšto, Tipas: 2000-2



Užsakymo data

Užsakymo numeris	940082 2000-2
GTIN	4062406565077
Produktų klasė	9GI

Aprašymas

Modelis:

Įrengta 40x20G spinta su pertvara. Lentynas galima tvirtinti kas 25 mm. Durys iš vidaus pastiprintos ir uždaromos naudojant 2K Haptoprene® stumiamą rankeną su cilindrine spyna.

Niveliavimo cokolis bazinėms spintoms su 4 individualiai reguliuojamomis kojomis grindų nelygumams kompensuoti. Įkabinta centrinė pertvara su 2 fiksuotom ir 4 reguliuojamo aukščio lentynomis. Įkabintos centrinės pertvaros arba pakabos skyriaus keliamoji galia: 200 kg

Komplektacija:

Lentynų plotis 20G: 6

Lentynų plotis 40G: 1

Tiekimo sudėtis:

Spinta su skiriamąja sienele ir lentynomis.

Spalva:

Korpusas šviesiai pilkos spalvos RAL 7035, **dažytas miltelinio būdu.**

Durys antracito spalvos RAL 7016 **dengtos miltelinio būdu.**

Pastaba:

- **Lentynas ir priedus sisteminiams spintoms žr. Nr. 957000–957100**
- **Sistemines spintas valymo priemonėms ir šluotų spintą su kabliais rasite 98-ajame skyriuje, Nr. 987000–987015**
- **Sistemines spintas drabužiams ir daiktams rasite skyriuje Nr. 958770–958776.**

Pagal TÜV GS sertifikatą visos spintos turi būti apsaugotos nuo apvirtimo.

Techninis aprašymas

Rankenos padėtis	viduryje
Lentynos keliamoji galia / maksimali lentynų apkrova per visą plotą (metalas)	100 kg
Spintos priekinė dalis	Varstomos durys iš ištisinio lakšto
ComfortClose	ne
Svoris	118 kg
Gylis G	20
Naud. aukštis	1845 mm
Aukštis	2000 mm
Elektronine užraktų sistema - galima keisti	taip
Plotis G	40
Plotis	1000 mm
Gylis	500 mm
Hoffmann perforuota sienelė	9×9 mm
Spintos korpuso keliamoji galia, viduje	1000 kg
Durų atidarymo kampas	250 laipsniai
Reguliuojamas aukštis kas	25 mm
Cilindrinė spyna	modulinė apyraktė
Spalvos pasirinkimas	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Spinta Konstrukcijos tipas	Bazinė spinta
Produkto rūšis	Lentynų spinta

Priedai

Lentyna Kai spintos / skyriaus plotis G 20	940550 20
--	-----------

Stūmimo rankena, skirta GridLine Tipas GP11

914226 GP11