

Garant GRIDLINE

Bazinė spinta su pertvara, stalčiais ir varstomomis durimis iš ištisinio lakšto, Tipas: 2000-3



Užsakymo data

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 940102 2000-3 |
| GTIN | 4062406565220 |
| Produktų klasė | 9GI |

Aprašymas

Modelis:

Įrengta spinta 40x20G, su vidine skiriamąja sienele ir stalčiais, kurių gylis 16G. Lentynas galima tvirtinti kas 25 mm. Durys iš vidaus pastiprintos ir uždaromos naudojant 2K Haptoprene® stumiamą rankeną su cilindrine spyna. **Niveliavimo cokolis** bazinėms spintoms su 4 individualiai reguliuojamomis kojomis grindų nelygumams kompensuoti. Stalčių priekinis aukštis 125 mm. Centrinė pertvara, bendras lentynų aukštis reguliuojamas.

Komplektacija:

Lentynų plotis 20G: 4

Stalčiai 16x16G: 3

Tiekimo sudėtis:

Spinta su skiriamąja sienele, lentynomis ir stalčiais.

Spalva:

Korpusas ir stalčių korpusas šviesiai pilkas RAL 7035, durelės ir stalčių priekiai tamsiai pilki RAL 7016, **dažyti milteliniu būdu.**

Pastaba:

- **Lentynas ir priedus sisteminėms spintoms žr. Nr. 957000–957100**
- **Sistemines spintas valymo priemonėms ir šluotų spintą su kabliais rasite 98-ajame skyriuje, Nr. 987000–987015**
- **Sistemines spintas drabužiams ir daiktams rasite skyriuje Nr. 958770–958776.**

Pagal TÜV GS sertifikatą visos spintos turi būti apsaugotos nuo apvirtimo.

Techninis aprašymas

| | |
|---|--|
| Gylis | 500 mm |
| Plotis G | 40 |
| Rankenos padėtis | viduryje |
| Plotis | 1000 mm |
| Spintos priekinė dalis | Varstomos durys iš ištisinio lakšto |
| Elektronine užraktų sistema - galima keisti | taip |
| Stalčių ištraukimas (dalinis/ pilnas) | 100 % |
| Stalčiaus naudingasis plotis | 400 mm |
| Svoris | 162 kg |
| Aukštis | 2000 mm |
| ComfortClose | ne |
| Stalčių naudingasis plotis G | 16 |
| Lentynos keliamoji galia / maksimali lentynų apkrova per visą plotą (metalas) | 100 kg |
| Naud. aukštis | 1845 mm |
| Stalčiaus naudingasis gylis | 400 mm |
| Stalčiaus/ ištraukiamos lentynos keliamoji galia | 75 kg |
| Gylis G | 20 |
| Stalčių naudingasis gylis G | 16 |
| Hoffmann perforuota sienelė | 9×9 mm |
| Spintos korpuso keliamoji galia, viduje | 1000 kg |
| Durų atidarymo kampas | 250 laipsniai |
| Reguliuojamas aukštis kas | 25 mm |
| Cilindrinė spyna | modulinė apyraktė |
| Spalvos pasirinkimas | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Spinta Konstrukcijos tipas | Bazinė spinta |

Produkto rūšis

Lentynų spinta

Priedai

Lentyna Kai spintos / skyriaus plotis G 20

940550 20

Stalčius, skirtas spintai su varstomomis durimisPlotis 20G
Stalčių aukštis 125 mm

940640 125

Stūmimo rankena, skirta GridLine Tipas GP11

914226 GP11