

HEDI

Mašininis šviestuvas DUO, Tipas: 6LEDDUO



Užsakymo data

| | |
|------------------|----------------|
| Užsakymo numeris | 081302 6LEDDUO |
| GTIN | 4003644000135 |
| Produktų klasė | 08B |

Aprašymas

Modelis:

Aukštos kokybės universalios lempos su įjungimo / išjungimo jungikliais, 3 m guminis prijungimo laidas.

Visi HEDI® staklių / darbo vietų žibintai yra standartiniai su stalo spaustukais, integruotu magnetu ir 4 varžtais, skirtais lanksčiai pritvirtinti šviestuvą prie įvairių paviršių.

Šviestuvą galima greitai ir lengvai perjungti tarp taškinio ir plataus spindulių apšvietimo, naudojant sulankstomą lęšį. Lempos galvutę galima pasukti 340°. Su keičiamu šviesos šaltiniu.

Funkcija:

IP20Ö Yra apsauga nuo svetimkūnių patekimo kai $\varnothing < 12$ mm, tačiau reikia nejudinti, o nuo drėgmės nėra jokios apsaugos.

Techninis aprašymas

| | |
|---------------------------------|--------------|
| Naudojama galia | 7 W |
| Šviesos spalva | šaltai balta |
| Apšvietimo spalvinė temperatūra | 6500 K |
| Šviesos stiprumas | 7 W |

| | |
|----------------------|---|
| Apšvietimo priemonės | LED šviesos diodas |
| ATEX zona | Nėra |
| Maitinimas | Maitinimo šaltinis |
| IP apsaugos klasė | IP 20 |
| Šviesos srautas | 621 lm |
| Produkto rūšis | Mašininis šviestuvas / šviestuvas staklėms |