

## HEDI

### Mašininis šviestuvas / šviestuvas staklėms, Tipas: 10LED



#### Užsakymo data

Užsakymo numeris	081304 10LED
GTIN	4003644000456
Produktų klasė	08B

#### Aprašymas

##### Modelis:

Aukštos kokybės universalios lempos su įjungimo / išjungimo jungikliais, 3 m guminis prijungimo laidas.

Visi HEDI® staklių / darbo vietų žibintai yra standartiniai su stalo spaustukais, integruotu magnetu ir 4 varžtais, skirtais lanksčiai pritvirtinti šviestuvą prie įvairių paviršių.

Ryškus staklių apšvietimas su ypač tvirta lempos galvute, kuri atspari vandeniui ir dulkėms, skirta profesionaliam naudojimui sudėtingomis darbo sąlygomis. Apsaugos lygiai pagal DIN EN 62493.

##### Funkcija:

IP64: Yra apsauga nuo vandens pusrūšų iš visų pusių ir dulkių (nelaidus dulkėms), taip pat yra pilna apsauga nuo kontakto.

#### Techninis aprašymas

Šviesos srautas	1170 lm
IP apsaugos klasė	IP 64
ATEX zona	Nėra
Nominalioji įtampa	250 V

Maitinimas	Maitinimo šaltinis
Šviesos stiprumas	14,5 W
Apšvietimo kampas fiksuotas	120 laipsniai
Šviesos fokusavimas	aiškus didelio ploto apšvietimas
Produkto rūšis	Mašininis šviestuvas / šviestuvas staklėms