

Garant

**Neaustinės medžiagos šlifavimo diskas su pluošto pagrindu, Ø 125 mm,
Grūdėtumo palyginimas: 80**

**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	566895 80
GTIN	4062406569211
Produktų klasė	51E

Aprašymas**Modelis:**

Agresyvus neaustinės medžiagos abrazyvus diskas, pasižymintis dideliu briaunų stabilumu dėl papildomos pluoštinės dalies. Šie neaustinės medžiagos diskai gali būti naudojami kartu su pluoštinių diskų atraminėmis lėkštelėmis Nr. 566650 ir 566672.

Paskirtis:

Idealiai tinka **nuvalyti mažas suvirinimo siūles ir taškus** bei **grubesniems valymo ir užvartų nuėmimo darbams**. Išvengiama per didelio paviršiaus nušlifavimo.

Techninis aprašymas

DiskoØ	125 mm
Modelis	A coarse heavy duty
Spalva	juodas
Grūdėtumo palyginimas	80
Smulkumo laipsnis	labai rupus

Kiaurymės Ø	22,23
Šlifavimo priemonių kodas	A
Geležies, sieros ir chloro dalis	<0,1 %
Produkto pavadinimo požymis	Ø 125 mm
maksimalus apskritiminis greitis	50 m/s
Produkto rūšis	Neaustinė šlifavimo medžiaga

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Alu Mg	tinka		
Plienas <900 N/mm ²	tinka		
Plienas <1400 N/mm ²	tinka		
Plienas <55 HRC	tinka		
Plienas <60 HRC	tinka		
Plienas <67 HRC	tinka		
INOX	tinka		
Ti	tinka		
Ketus (G)	tinka		
CuZn	tinka		
Plastikas, GFK	tinka		
Mediena	tinka		
Dažai	tinka		
Uni	tinka		
sausasis	tinka		