



Įspėjamosios spalvos žieminė striukė, oranžinė / mėlyna, unisex dydis: L



Užsakymo data

Užsakymo numeris	091730 L
GTIN	7330509378939
Produktų klasė	04T

Aprašymas

Modelis:

Orui pralaidi ryški žieminė striukė yra neperpučiama ir neperšlampama bei turi **tinklinį pamušalą**. Dėl **mechaninio tamprumo** striukę ypač patogų dėvėti. Striukėje yra **50 mm pločio šviesą atspindinčios juostos** ties liemeniu, rankovėmis ir pečiais. Ant gobtuvo taip pat yra šviesą atspindinčių detalių. Kadangi striukėje yra **paslėptas užtrauktukas**, galima paprastai atnaujinti medžiagą. Vietos, kurios yra labiau veikiamos purvo, apmuštos tamsiai mėlyna medžiaga.

- **Sukepintos siūlės.**
- **Nuimamas ir reguliuojamas gobtuvas.**
- **Flisas ties kaklo sritimi.**
- **Suformuotos rankovės.**
- **Prailginta nugara.**
- **Virvele reguliuojamas juosmuo.**
- **Ištraukiama kišenėlė asmens tapatybės kortelei.**
- **Erdvios kišenės, tokios kaip priekyje ir ties krūtine.**

Standartas:

EN 342; EN 343 Sertifikuota pagal EN 20471, klasė 3.

Pastaba:

Blakläder įspėjimo apsaugos A kategorija kombinuotam sertifikavimui.

Techninis aprašymas

unisex dydis	L
Lytis	Unisex
Audinio sudėtis	100% poliesteris
Medžiagos svoris / Audinio tankumas	150 g/m ²
Rūbų standartas	Oeko-Tex Standard 100
Plovimas	40 °C spalvotiems skalbiniams
Spalva	oranžinė / mėlyna
Norma	EN 342
Norma	EN ISO 20471
Norma	EN 343
Produkto rūšis	Įspėjamosios spalvos striukė