



Išpėjamosios spalvos žieminė striukė, oranžinė / mėlyna, unisex dydis: S



Užsakymo data

Užsakymo numeris	091730 S
GTIN	7330509378953
Produktų klasė	04T

Aprašymas

Modelis:

Orui pralaidi ryški žieminė striukė yra neperpučiama ir neperšlampama bei turi **tinklinį pamušalą**. Dėl **mechaninio tamprumo** striukę ypač patogų dėvėti. Striukėje yra **50 mm pločio šviesą atspindinčios juostos** ties liemeniu, rankovėmis ir pečiais. Ant gobtuvo taip pat yra šviesą atspindinčių detalių. Kadangi striukėje yra **paslėptas užtrauktukas**, galima paprastai atnaujinti medžiagą. Vietos, kurios yra labiau veikiamos purvo, apmuštos tamsiai mėlyna medžiaga.

- Sukeptos siūlės.
- Nuimamas ir reguliuojamas gobtuvas.
- Flisas ties kaklo sritimi.
- Suformuotos rankovės.
- Prailginta nugara.
- Virvele reguliuojamas juosmuo.
- Ištraukiama kišenėlė asmens tapatybės kortelei.
- Erdvios kišenės, tokios kaip priekyje ir ties krūtine.

Standartas:

EN 342; EN 343 Sertifikuota pagal EN ISO 20471, 2 klasė.

Pastaba:

Blakläder išpėjimo apsaugos A kategorija kombinuotam sertifikavimui.

Techninis aprašymas

unisex dydis	S
Lytis	Unisex
Audinio sudėtis	100% poliesteris
Medžiagos svoris / Audinio tankumas	150 g/m ²
Rūbų standartas	Oeko-Tex Standard 100
Plovimas	40 °C spalvotiems skalbiniams
Spalva	oranžinė / mėlyna
Norma	EN 342
Norma	EN ISO 20471
Norma	EN 343
Produkto rūšis	Ispėjamosios spalvos striukė