

**Garant****XNEX 040308, HB735, Tipas: UNI**

## Užsakymo data

Užsakymo numeris	215199 UNI
GTIN	4062406569938
Produktų klasė	21A

## Aprašymas

**Modelis:**

6 pjovimo briaunos ekonomiškesniam, nes pjovimo briauna kainuoja mažiau.

**Pastaba:**

Rekomenduojamos vertės, skirtos  $a_e = 0,3 \times D / a_p = 3$  mm.

maksimalus pjovimo gylis  $a_{p \text{ maks.}}$ : 2 mm

Plokštelės storis S: 3.18 mm

## Techninis aprašymas

Tipas	UNI
Kampo spindulys	0,8 mm
Plokštelės storis S	3.18 mm
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	XNEX 040308
Kietlydinys	HB735
Ašmenys	HM
maksimalus pjovimo gylis $a_{p \text{ maks.}}$	2 mm

Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	6
Produkto rūšis	Keičiamoji plokštelė frezavimui

### Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V <sub>c</sub>	ISO kodas
Plienas <500 N/mm <sup>2</sup>	tinka	300 m/min	P
Plienas <750 N/mm <sup>2</sup>	tinka	260 m/min	P
Plienas <900 N/mm <sup>2</sup>	tinka	240 m/min	P
Plienas <1100 N/mm <sup>2</sup>	tinka	220 m/min	P
Plienas <1400 N/mm <sup>2</sup>	tinka	200 m/min	P
INOX <900 N/mm <sup>2</sup>	tinka	140 m/min	M
INOX >900 N/mm <sup>2</sup>	tinka	110 m/min	M
Uni	tinka		
drėgnas, maks.	tinka		
šlapias, min.	tinka		
sausasis	tinka		
Oras	tinka		