



Priekinio sugriebimo replės dengtos antikorozine danga, rankenos su apvaskalais, Visas ilgis: 200mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	705992 200
GTIN	4003773087250
Produktų klasė	73F

Aprašymas

Modelis:

Speciali, itin plona galvutės forma darbams siaurose zonose. **Perkištas lankstas** (= dviguba kreipiančioji) ir apsauga nuo prispaudimo, kad nesusižalotumėte. Tiksliai sureguliuokite mygtuku 5 pakopomis, kad būtų galima tiksliai nustatyti sugriebimo plotį. Sugriebimo iš priekio ir šono funkcija. Replės pilkos, dengtos antikorozine danga, galvutė poliruota, dantukai grūdingi (apytiksliai 61 HRC).

Rankenos kelių komponentų apvaskaluose.

Paskirtis:

Dėl trijų taškų sistemos galima saugiai ir patikimai sugriebti net ir plokščius ruošinius. Galima sugriebti, priveržti ir atlaisvinti net grūdintų varžtų galvutes, taip pat susidėvėjusius varžtus ir kaiščius.

Apdirbama medžiaga:

Chromo-vanadžio plienas, lydytas elektros krosnyje, kaldintas šampavimo būdu.

Techninis aprašymas

visas ilgis	200 mm
Užsifiksavimas	taip
Fiksavimo padėčių kiekis	5
Žiaunų ilgis	27 mm
Vamzdžių suspaudimo tarpas	7/8 in
Apsauginis fiksatorius	taip

Šešiabriaunio užveržimo ribos	22 mm
Žiaunų plotis	11 mm
Gamintojo pavadinimas	TwinGrip
Žiaunų modelis	3 taškų kiaurymių matuokliai
Rankena	Daugiakomponentis apvalkalas
Medžiaga	Chromo-vanadžio plienas, lydytas elektros krosnyje
Produkto rūšis	Vamzdžių sugriebimo replės