

**Akumuliatorinis smūginis suktuvas Be akumulatoriaus, Tipas: GDS18V1050****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	074051 GDS18V1050
GTIN	4059952564661
Produktų klasė	03B

**Aprašymas****Modelis:**

Akumuliatorinis smūginis suktuvas.

- **Dešininė / kairinė eiga.**
- **Akumulatoriaus įkrovos rodmuo.**

3/4 colių smūginis raktas su **BITURBO** bešepetėline technologija, su 3 greičiais / sukimo momento lygiais.

**Tiekimo sudėtis:**

Versija be akumulatoriaus ir įkroviklio, su L-BOXX.

**Pastaba:**

Tinkamus atsarginius akumulatorius ir įkroviklius rasite Nr. 073851– 073867.

**Techninis aprašymas**

Pakuotė	Lagaminas (L-Boxx)
Svoris	2,9 kg
Variklio sandara	Bešepetėlinis variklis
Smūgių skaičius	0 min <sup>-1</sup>

maksimalus varžto Ø (8,8 – 12,9)	M24
Akumulatoriaus talpa	8 Ah
Akumulatoriaus rūšis	Ličio jonai
Maitinimas	Baterijos
Įrankių laikiklio pavaros profilis	Išorinis kvadratas
tinkamas akumulatorius - Tiekėjas/ Akumulatoriaus tipas/ Įtampa	Bosch 18 V
maksimalus sūkių skaičius 1. greitis	1600 min <sup>-1</sup>
standartinis naudojimas	Heavy Duty
maksimalus sukimo momentas kietoje medžiagoje	1050 Nm
maksimali vibracija pagal EN	12,5 m/s <sup>2</sup>
maksimalus sūkių skaičius 2. greitis	2400 min <sup>-1</sup>
Gamintojo pavadinimas	GDS 18V-1050 H
Akumulatoriaus įtampa	18 V
Įrankių laikiklio matmenys	3/4 in
Akumuliatorių kiekis	0
Produkto rūšis	Smūginis suktuvus

## Priedai

Pradinis akumuliatorių rinkinys ProCore Akumulatoriaus tipas, įtampa C18 V	073865 C18
Ličio jonų akumulatorius ProCore Akumulatoriaus tipas, įtampa C18 V	073857 C18