



Akumulatorinis gręžtuvas, Tipas: M12FDDXK2



Užsakymo data

Užsakymo numeris

070210 M12FDDXK2

GTIN

4058546229245

Produktų klasė

03L

Aprašymas

Modelis:

MILWAUKEE – akumulatorinis gręžtuvas Galingas akumulatorinis 2-jų greičių gręžtuvas su deš./kair. eiga. Ličio jonų akumulatoriai su **atskirų kamerų stebėjimu** ir **įkrovos lygio rodmeniu**. Tvirtas **metalinis pavaros korpusas** ilgam eksploatavimo laikui. **FIXTEC metalinis greito užveržimo griebtuvas** su suklio užraktu. LED darbo zonos apšvietimas. Rankeną su Softgrip viršutiniu sluoksniu patogų laikyti. Kompaktiškas akumulatorinis suktuvas-gręžtuvas su greitojo keitimo gręžimo patronu.

- **Keturi viename keičiamų galvučių sistema su keturiais skirtingais priedais.**
- **Tik 185 mm konstrukcinio ilgio.**

Tiekimo sudėtis:

Komplektas su 10 mm metaliniu gręžimo griebtuvu, lenkta sukimo galvute, ekscentrinu tvirtinimu, 6 mm HEX tvirtinimas, įskaitant 2 x 12V / 2,0 Ah ličio jonų akumulatoriumi M12 B2, įkrovikliu, HD dėže.

Pastaba:

Tinkamus atsarginius akumulatorius ir įkroviklius rasite Nr. 073814, Nr. 073815, Nr. 073829 ir Nr. 073840.

Techninis aprašymas

Akumulatoriaus įtampa	12 V
Akumulatoriaus rūšis	Ličio jonai
maksimalus sukimo momentas kietoje medžiagoje	34 Nm
Svoris	0,9 kg
standartinis naudojimas	Medium
maksimalus gręžimo kiaurymės Ø pliene	10 mm
Maitinimas	Varomas akumulatoriaus energija
maksimalus sūkių skaičius 2. greitis	1600 min ⁻¹
maksimali vibracija pagal EN	< 2,5 m/s ²
maksimalus gręžimo kiaurymės Ø medienoje	34 mm
Pakuotė	Lagaminas (HD=Heavy Duty)
Variklio sandara	Bešepetėlinis variklis
Gamintojo pavadinimas	M12 FDDXKIT-202X
Akumulatoriaus talpa	2 Ah
Greito užveržimo griebtuvo užveržimo ribos	1,5 - 13 mm
maksimalus sūkių skaičius 1. greitis	0 - 400 min ⁻¹
Akumuliatorių kiekis	2
tinkamas akumulatorius - Tiekėjas/ Akumulatoriaus tipas/ Įtampa	Milwaukee tipas B 12 V
Produkto rūšis	Gręžtuvas-suktuvas

Priedai

Akumuliatorių įkroviklis Tipas M1218FC	073840 M1218FC
Akumuliatorių įkroviklis Tipas M1218C	073840 M1218C