



## Akumuliatorinis smūginis suktuvas, Tipas: M18FMT2F12



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	074010 M18FMT2F12
GTIN	4058546346416
Produktų klasė	03L

### Aprašymas

#### Modelis:

Tvirtas ir **galingas FUEL™ akumuliatorinis smūginis suktuvas su bešepetėliniu POWERSTATE™ EC varikliu**, geresniam variklio patvarumui ir efektyviam energijos naudojimui. Tvirtas **metalinis reduktoriaus korpusas** ir ergonomiška **rankena viduryje su minkštu įdėklų**. Akumuliatoriaus įkrovos lygio rodmuo, LED darbo zonos apšvietimas. Su dešinine / kairine eiga ir elektroniniu apskukų skaičiaus valdymu. **REDLINK PLUS™ elektronika** – išskirtinis galios valdymas:

- **Su sistemos komunikacijos pavaros mechanizmu – akumuliatoriniu.**
- **Su apsauga nuo perkrovos ilgesniam akumuliatoriaus, variklio ir pavaros eksploatavimui.**

DRIVE CONTROL™ užtikrina greitą keitimą tarp 4 perjungimo lygių su skirtingu sūkių skaičiumi ir sukimo momento nustatymais.

- **Kompaktiškas.**
- **4 lygis optimaliam galingumo ir tikslumo deriniui išsukant ir prisukant varžtus.**

#### Detalus aprašymas:

Tvirtas ir **galingas FUEL™ akumuliatorinis smūginis suktuvas su bešepetėliniu POWERSTATE™ EC varikliu**, geresniam variklio patvarumui ir efektyviam energijos naudojimui.

#### Pastaba:

Tinkamus atsarginius akumuliatorius ir priedus rasite nuo Nr. 073808.

## Techninis aprašymas

maksimalus sukimo momentas 4 pakopa	47 Nm
Akumuliatorių kiekis	2
tinkamas akumuliatorius - Tiekėjas/ Akumuliatoriaus tipas/ Įtampa	Milwaukee tipas B 18 V
maksimalus sukimo momentas 3 pakopa	745 Nm
maksimalus sukimo momentas 2 pakopa	610 Nm
Smūgių skaičius 2 pakopa	0 - 2100 min <sup>-1</sup>
Įrankių laikiklio matmenys	1/2 in
Svoris	6,3 kg
maksimalus varžto Ø (8,8 – 12,9)	M22
Įrankių laikiklio pavaros profilis	Išorinis keturbriaunis
standartinis naudojimas	Heavy Duty
Pakuotė	Lagaminas (HD=Heavy Duty)
Akumuliatoriaus rūšis	Ličio jonai
Akumuliatoriaus įtampa	18 V
Smūgių skaičius 3 pakopa	0 - 3100 min <sup>-1</sup>
Smūgių skaičius 1 pakopa	0 - 900 min <sup>-1</sup>
maksimalus sukimo momentas 1 pakopa	475 Nm
Gamintojo pavadinimas	M18FMT2F12
Maitinimas	Varomas akumuliatoriaus energija
Akumuliatoriaus talpa	5 Ah
Produkto rūšis	Smūginis suktuvas

## Priedai

Akumuliatorių įkroviklis Tipas M1218FC	073840 M1218FC
	073816 MB18

Ličio jonų akumulatorius M18B5 Akumulatoriaus tipas  
MB18

Akumuliatorių įkroviklis Tipas M1218C

073840 M1218C