

**Garant**

**Poliravimo-šlifavimo galvutė, grūdelių dydis 400 (balta) labai smulki,  
Galvutės Ø × galvutės ilgis: 4X8mm**

**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	551923 4X8
GTIN	4062406572501
Produktų klasė	51E

**Aprašymas****Modelis:**

Poliravimo galvutės su **korundu (A)** ir elastingos gumos rišikliu.

**GARANT poliravimo galvutės** išsiskiria savo patvarumu ir greitu bei tolygiu poliravimo rezultatu. Priklausomai nuo modelio galima paviršių tolygiai glotniai nupoliruoti iki blizgesio. GARANT poliravimo akmenukus galima patiems profiliuoti su atitinkamais lyginimo įrankiais.

**Paskirtis:**

**Plieno, nerūdijančiojo ir rūgštims atsparaus plieno, karščiui atsparių medžiagų ir spalvotųjų metalų glotniam šlifavimui ir poliravimui.** Poliravimo-šlifavimo galvutės neužsineša šlifuojant net ir labai plastiškas medžiagas. Matiniam poliravimui arba specialių optinių efektų darymui ant nerūdijančių talpų paviršiaus ir pan. **Šlifavimo grūdeliai surišti elastiniu rišikliu, todėl paviršius nupoliruojamas labai tiksliai.**

Netinka briaunoms ir šiurkštiems paviršiams.

**Techninis aprašymas**

Galvos Ø	4 mm
Grūdėtumas	400

Rekomenduojamas apskritimasis greitis	10 - 15 m/s
Forma	Cilindras
Koto Ø	3 mm
Galvutės ilgis	8 mm
Šlifavimo priemonės	Korundas (A)
Šlifavimo priemonių kodas	ZB
Spalva	oranžinis
Produkto rūšis	Poliravimo ritinėlis

### Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V <sub>c</sub>	ISO kodas
Alu Mg	tinka		
Plienas <900 N/mm <sup>2</sup>	tinka		
Plienas <1400 N/mm <sup>2</sup>	tinka		
Plienas <55 HRC	tinka		
Plienas <60 HRC	tinka		
Plienas <67 HRC	tinka		
INOX	tinka		
Ti	tinka		
CuZn	tinka		
sausasis	tinka		