



Akumuliatorinis perforatorius, Tipas: M18FHPX



Užsakymo data

Užsakymo numeris	075530 M18FHPX
GTIN	4058546346898
Produktų klasė	03L

Aprašymas

Modelis:

- **Tvirti smūginiai gręžtuvai su pneumatiniu smūginiu mechanizmu.**
- **Itin tvirtas metalinis pavaros korpusas.**
- **Dešininė / kairinė eiga, smūgių ribotuvas ir sūkių skaičiaus reguliatorius.**

Su **ONE-KEY™** technologija ir fiksuojančiu jungikliu nepertraukiamam veikimui. Ilgas nevibruojančios rankenos galas mažina vibraciją.

Pastaba:

Tinkamus HM smūginius gręžtuvus žr. nuo Nr. 787000. Tinkamus atsarginius akumuliatorius ir įkroviklius rasite Nr. 073808 ir Nr. 073840.

Techninis aprašymas

Pakuotė	Lagaminas (HD=Heavy Duty)
tinkamas akumuliatorius - Tiekėjas/ Akumuliatoriaus tipas/ Įtampa	Milwaukee tipas B 18 V
Akumuliatoriaus rūšis	Ličio jonai
Įrankių laikiklio forma	SDS-Plus
Smūgių energija	4,2 J
Maitinimas	Varomas akumuliatoriaus energija

Akumulatoriaus talpa	5,5 Ah
Svoris	5,2 kg
Akumulatoriaus įtampa	18 V
Kotas	SDS Plus
Akumuliatorių kiekis	2
maksimali vibracija pagal EN	8,6 m/s ²
maksimalus gręžimo kiaurymės Ø pliene	13 mm
maksimalus gręžimo kiaurymės Ø medienoje	30 mm
Sūkių skaičiaus diapazonas	0 - 800 min ⁻¹
maksimalus smūgių skaičius	4600 min ⁻¹
Gamintojo pavadinimas	M18ONEFHPX-552X
maksimalus gręžimo kiaurymės Ø betone	30 mm
Greito užveržimo griebtuvo užveržimo ribos	1,5 - 13 mm
Produkto rūšis	Smūginis gręžtuvas / perforatorius

Priedai

Akumuliatorių įkroviklis Tipas M1218SC	073840 M1218SC
Akumuliatorių įkroviklis Tipas M1218C	073840 M1218C
Akumuliatorių įkroviklis Tipas M1218FC	073840 M1218FC
Akumuliatorių įkroviklis Tipas M1418C6	073840 M1418C6
Pradinis akumuliatorių rinkinys Tipas M18NRG5	073839 M18NRG5