

Garant GRIDLINE

Loveliių asortimentas, 36×14G, Stalčių priekinis aukštis / tipas: 50/1**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	950197 50/1
GTIN	4062406573546
Produktų klasė	9GB

Aprašymas**Modelis:**

Loveliai ir įstatomos skiriamosios plokštelės iš plastiko. Vidinė lovelių pusė įpjauta, kad būtų galima įstatyti skiriamąsias plokšteles.

Skirtukų rinkinys pilnai užpildo visą stalčių 36×14G.

Tinka:

Stalčiai 36×14G.

Turinys:

Loveliai 1K Nr. 951415: 6 vnt. dyd. 6×8/4; 6 vnt. dyd. 6×6/4

Įstatomos skiriamosios plokštelės (10 vnt.) Nr. 951275: 5 × dyd. C

Techninis aprašymas

tinka stalčiui, kurio priekio aukštis	75 mm
tinka stalčiui, kurio priekio aukštis	50 mm
tinka stalčiui, kurio priekio aukštis	150 mm
tinka stalčiui, kurio priekio aukštis	125 mm
tinka stalčiui, kurio priekio aukštis	100 mm
tinka stalčiui, kurio priekio aukštis	250 mm
tinka stalčiui, kurio priekio aukštis	200 mm
tinka stalčiui, kurio priekio aukštis	300 mm
tinka stalčiams, kurių naudingasis plotis G	36

Stalčių naudingasis gylis G	36×14
tinka stalčiams, kurių naudingasis gylis	350 mm
tinka stalčiams, kurių naudingasis plotis	900 mm
tinka stalčiams, kurių naudingasis gylis G	14
Medžiaga	iš plastiko
Lovelio aukštis	25 mm
tinka stalčiui, kurio priekio aukštis	≥ 50 mm
Plotis	900 mm
Gylis G	14
Gylis	350 mm
Aukštis	25 mm
Plotis G	36
Svoris	1,429 kg
Produkto pavadinimo požymis	36×14G
Produkto rūšis	Lovelis stalčiui

Priedai

Lovelio aukštis 25 mm1K Plotis×gylis G / tipas 6X6/4	951415 6X6/4
Lovelio aukštis 25 mm1K Plotis×gylis G / tipas 6X8/4	951415 6X8/4
Lovelių skiriamosios plokštelės10 vnt. rinkinys Tipas C	951275 C