



Universalus grąžtas su kietlydinio plokštelėmis, 1/4 colio, (E 6,3), Grąžto Ø: 4mm



Užsakymo data

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 787001 4 |
| GTIN | 4058546287207 |
| Produktų klasė | 76G |

Aprašymas

Modelis:

Kietlydinio plokštelė **su aštriai pagalšta pjovimo briauna ir universaliu viršūnės kampu. Centravimo viršūne** tiksliai pragręžiamas net ir kietas paviršius. Kotas iš pagerintos kokybės plieno.

Paskirtis:

Įvairiausių medžiagų gręžimui, taip pat ir per vieną kartą:

- **Plytų, akytojo betono, lengvų statybinių medžiagų, plastiko.**
- **Plytelių, keramikos, marmuro, stiklo.**
- **Betono armatūros.**

Pastaba:

- **Dėmesio: naudoti tik gręžimui (be kalimo)!**
- **Greitas gręžimas ir daugiau kiaurymių su viena akumulatoriaus įkrova, negu su smūginiais grąžtais.**

Techninis aprašymas

| | |
|------------------------------|-------------------------------|
| Grąžto Ø | 4 mm |
| Spiralės ilgis | 45 mm |
| visas ilgis | 90 mm |
| Ašmenys | HM |
| Darbas su smūgiu / be smūgio | draudžiamas smūginis gręžimas |
| Antgalio šešiabriaunis kotas | E 6,3 |
| Produkto rūšis | Universalus grąžtas |

