



## Universalus grąžtas su kietlydinio plokštelėmis, 1/4 colio, (E 6,3), Grąžto Ø: 8mm



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	787001 8
GTIN	4058546287320
Produktų klasė	76G

### Aprašymas

#### Modelis:

Kietlydinio plokštelė **su aštriai pagaląsta pjovimo briauna ir universaliu viršūnės kampu. Centravimo viršūne** tiksliai pragręžiamas net ir kietas paviršius. Kotas iš pagerintos kokybės plieno.

#### Paskirtis:

Įvairiausių medžiagų gręžimui, taip pat ir per vieną kartą:

- **Plytų, akytojo betono, lengvų statybinių medžiagų, plastiko.**
- **Plytelių, keramikos, marmuro, stiklo.**
- **Betono armatūros.**

#### Pastaba:

- **Dėmesio: naudoti tik gręžimui (be kalimo)!**
- **Greitas gręžimas ir daugiau kiaurymių su viena akumulatoriaus įkrova, negu su smūginiais grąžtais.**

### Techninis aprašymas

Grąžto Ø	8 mm
visas ilgis	120 mm
Spiralės ilgis	60 mm
Ašmenys	HM
Darbas su smūgiu / be smūgio	draudžiamas smūginis gręžimas
Antgalio šešiabriaunis kotas	E 6,3
Produkto rūšis	Universalus grąžtas

