

Garant**Pirštinių pora MASTER FIT, Pirštinių dydis: 12****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	094305 12
GTIN	4062406573959
Produktų klasė	01H

Aprašymas**Modelis:**

Anatomiškai suformuotos universalios pirštinės su dviguba nitrilo ir nitrilo putų danga, su vandens pagrindu PU. Maloni medžiaga, **mezgto pagal 18 dydžio technologija**, iš nailono, maloniam nešiojimui. Tinka naudoti ir sausoje darbo aplinkoje, alyvuotoje, riebaluotose bei šlapiose darbo vietose. Be DMF.

Standartas:

EN 388, EN ISO 21420

Pastaba:

Minimalus užsakomas kiekis – viena pakuotė (VPE) arba daugiau.

Techninis aprašymas

Serija	MASTER FIT
Apsaugos kategorija	Kategorija II
Pirštinių rūšis	Universalios pirštinės
Rūbų standartas	Oeko-Tex Standard 100

Pirštinių savybės	Be DMF
EN 388	4121X
Pagrindo medžiaga	Nailonas
Danga	Nitrilas/PU
Dangos variantai	Vidinis paviršius
Pritaikymo sritys	Allround
Pritaikymo sritys	Tikslumas
Ilgis	250 mm
Spalva	mėlynos / oranžinės spalvos
Mezgimo technologija	18G
Paskirtis	daugkartin.
Produkto rūšis	Universalios pirštinės