



Akumuliatorinis perforatorius Be akumulatoriaus, įkroviklio ir lagamino, Tipas: M18FHX



Užsakymo data

Užsakymo numeris	075532 M18FHX
GTIN	4058546346959
Produktų klasė	03L

Aprašymas

Modelis:

- Tvirti smūginiai gręžtuvai su pneumatiniu smūginiu mechanizmu.
- SDS-Plus grąžto laikiklis.
- Itin tvirtas metalinis pavaros korpusas.
- Dešininė / kairinė eiga, smūgių ribotuvas ir sūkių skaičiaus reguliatorius.
- FIXTEC greito įrankių keitimo sistema keisti tarp SDS-Plus tvirtinimo ir metalinio greito užveržimo griebtuvo nenaudojant įrankių.
- Sukimo ribotuvas lengviems kalimo darbams.
- Apsauginė mova apsaugo naudotoją ir mašiną, kai gręžtuvas blokuojamas.
- Antivibracinė sistema AVS.

Tiekimo sudėtis:

Nulinė versija – be akumulatoriaus, įkroviklio ir transportavimo lagamino.

Pastaba:

Tinkamus HM smūginius gręžtuvus žr. nuo Nr. 787000. Tinkamus atsarginius akumuliatorius ir įkroviklius rasite Nr. 073808 ir Nr. 073840.

Techninis aprašymas

Akumulatoriaus įtampa	18 V
-----------------------	------

maksimalus gręžimo kiaurymės Ø pliene	13 mm
Pakuotė	Lagaminas (HD=Heavy Duty)
Gamintojo pavadinimas	M18ONEFHX-0
Maitinimas	Varomas akumuliatoriaus energija
Įrankių laikiklio forma	SDS-Plus
tinkamas akumuliatorius - Tiekėjas/ Akumuliatoriaus tipas/ Įtampa	Milwaukee tipas B 18 V
maksimalus gręžimo kiaurymės Ø medienoje	28 mm
Svoris	4,5 kg
Akumuliatoriaus rūšis	Ličio jonai
Akumuliatorių kiekis	0
Smūgių energija	2,5 J
Sūkių skaičiaus diapazonas	0 - 1330 min ⁻¹
maksimalus gręžimo kiaurymės Ø betone	26 mm
maksimalus smūgių skaičius	4800 min ⁻¹
maksimali vibracija pagal EN	8,9 m/s ²
Greito užveržimo griebtuvo užveržimo ribos	1,5 - 13 mm
Produkto rūšis	Smūginis gręžtuvas / perforatorius

Priedai

Pradinis akumuliatorių rinkinys Tipas M18NRG5	073839 M18NRG5
Akumuliatorių įkroviklis Tipas M1218C	073840 M1218C
Akumuliatorių įkroviklis Tipas M1218SC	073840 M1218SC
Akumuliatorių įkroviklis Tipas M1218FC	073840 M1218FC
Akumuliatorių įkroviklis Tipas M1418C6	073840 M1418C6