

Garant EASYFIX

Easyfix tvirtinimo laikiklių kabelių vyniotuvams rinkinys, Tipas: 3**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	955804 3
GTIN	4062406575434
Produktų klasė	91F

Aprašymas**Modelis:**

Kabelių ritės laikiklis iš plastiko su aliuminine ašimi **Ø 12 mm** ir vielos laikikliu **Ø 6 mm**. Vielos laikiklis su trosiniu stabdžiu neleidžia nestabdomai atvynioti kabelio. Vielos laikiklio gylį galima reguliuoti.

Aliumininę ašį galima montuoti 3 padėtyse, kad būtų galima pritvirtinti ritės, kurių Ø 100, 200 ir 300 mm.

Paprasta užkabinti ant perforuotos sienelės viena ranka, nenaudojant jokių įrankių. Laikosi tvirtai net neprisukus, todėl visiškai nesubraižoma perforuota sienelė su 3 trosiniais stabdžiais.

Tinka:

Sienelės perforuotos □ 9×9 mm kas 37 mm.

Tiekimo sudėtis:

1 plastikiniai laikikliai, aliumininė ašis, vielos laikiklis su kabelių kreipiančiomis.

Tinkamos bazinės plokštės.

Pastaba:

Ašies ilgis tarp 2 laikiklių turėtų būti maks. 395 mm.

Techninis aprašymas

Aukštis	92 mm
Plieninės vielos Ø	6 mm
Naudingas plotis	257 mm
Serija	Easyfix
Plotis	369 mm

Gylis	202 mm
Ašies Ø	12 mm
Produkto rūšis	Popieriaus ritinėlių laikiklis