

HEDI

Kabelių būgnas iš plastiko G7, skirtas F, B, PL ir CZ, Tipas: 40B2



Užsakymo data

Užsakymo numeris	081109 40B2
GTIN	4003644023547
Produktų klasė	08B

Aprašymas

Modelis:

HEDI® kabelių būgnai yra „Pagaminti Vokietijoje“, kokybiški ir ilgą laiką patikimi. Specialiai suprojektuoti būgnų korpusai užtikrina optimalų kabelių kreipimą. Integruotas sukimosi stabdymo jungiklis apsaugo nuo nepageidaujamo būgno sukimosi. Visuose kabelių būgnuose yra terminiai apsauginiai jungikliai.

Aukštos kokybės HEDI® plastikinis 290 mm skersmens kabelių būgnas ir daugybė ergonominių ir apsauginių funkcijų.

- **7 laipsnių posvyris laisvam ir patogiam naudojimui.**
- **Nuimamas kabelio laikiklis ir kreipiklio parinkimas optimaliam kabelių nukreipimui.**
- **Vandens drenažo grioveliai.**
- **Nulenkiama besisukanti rankena, skirta darbui dešine arba kaire ranka pervyniojant ir išvyniojant.**
- **Galimas paprastas sienų montavimas.**
- **Nuolatiniam darbui lauke ir patalpose.**

Su lizdais **Prancūzijai, Belgijai, Lenkijai ir Čekijai.**

Funkcija:

IP54: Yra apsauga nuo drėgmės iš visų pusių ir apsauga nuo dulkių viduje (apsaugota nuo dulkių), taip pat pilna apsauga nuo kontakto.

Techninis aprašymas

Nominali galia išvyniojus	3500 (16 A) W
Nominalioji įtampa	250 V
Kabelio sandara	3G2,5
Kabelio spalva	oranžinis
Maitinimas	Maitinimo šaltinis
Laido ilgis	40 m
Kabelio klasė	H07BQ-F
skirta šalims	F, B, PL, CZ
Elektros lizdų skaičius	4
atsparus smūgiams ir apsaugotas nuo drėgmės	Kategorija 2 (K2) pagal BGI
IP apsaugos klasė	IP 54
Kabelio medžiaga	Armuotas kabelis
Yra diagnostikos sistema	taip
Produkto rūšis	Kabelių būgnas