

**Heavy Duty lipni juosta Ilgis 18 m, Tipas: GREY****Užsakymo data**

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 964980 GREY |
| GTIN | 4042448572080 |
| Produktų klasė | 97M |

Aprašymas**Modelis:**

Lipni grindų žymėjimo juosta **tesa® Anti-Rutsch Heavy Duty 60954**, skirta naudoti viduje ir lauke. Sukurta naudoti esant nuolatinėms didelėms apkrovoms ir ekstremalioms sąlygoms, pvz., statybos transporto priemonėms, platformoms ar rampoms. Patikimas sukibimas su įvairiais paviršiais, atspari druskingam vandeniui, chemikalams ir oro sąlygoms. Lipnios juostos susideda iš PVC laikiklio, padengto didelėmis dalelėmis. **Atsparumas slydimui R13 (R12 dydžiui B/Y).**

Storis 1,36 mm.

Standartas:

DIN 51130.

Klijai: Akrilatas

Spalva: pilkos

Ilgis: 18 m

Plotis: 50 mm

Storis: 1,36 mm

Techninis aprašymas

| | |
|-------|------|
| Ilgis | 18 m |
|-------|------|

| | |
|---------------------------|--------------------------|
| Sukibimas su plienu | 70 N/mm |
| Pagrindo medžiaga | PVC folija |
| Plotis | 50 mm |
| Stipris tempiant | 400 N/mm |
| Tamprumas | 35 % |
| Spalva | pilkos |
| Ypatybė | galima įplėšti rankomis |
| Paskirtis | Žymėjimas |
| Storis | 1,36 mm |
| atsparus temperatūrai iki | 80 °C |
| Klijai | Akrilatas |
| Lipnios juostos rūšis | vienpusė |
| Produkto rūšis | Grindų ženklinimo juosta |