

**Garant**

**Kopijavimo frezavimo galvutė, su sriegiu, Ø D / pjovimo dantų skaičius Z:  
42/5mm**


**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	212006 42/5
GTIN	4062406576547
Produktų klasė	210

**Aprašymas**
**Modelis:**

Naujausios kartos kopijavimo ir plokštumų frezos. Indeksuotos apvalios keičiamos plokštelės užtikrina stabilias sąlygas ir apsaugo plokštelę nuo netyčinio pasisukimo naudojimo metu. Optimizuota forma tarp keičiamos plokštelės ir lizdo garantuoja aukščiausią proceso patikimumą.

**Pastaba:**

**$a_{p\max} = 5,0 \text{ mm.}$**

Naudokite GARANT dinamometrinių raktų TQ Nr. **211750 dyd 2,2** su geležte Nr. **674252 dyd. 9IP.**

**Techninis aprašymas**

Apskritiminio interpoliavimo frezavimo Ø D <sub>min</sub>	74 mm
Ø D <sub>3</sub>	32 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės	RPK.10T3M0T
Apskritiminis interpoliavimo frezavimas a <sub>p</sub>	2,5 mm
Nuožulos kampas α <sub>max</sub>	1,36 laipsniai
Ø D <sub>2</sub>	28,7 mm
Vidinis aušinimas	taip
Pjovimo briaunų skaičius Z	5

Pjovimo briaunos $\varnothing D_c$	42 mm
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	219878 2 (9IP; 2,2 Nm)
Nuožulos ilgis L, skirtas $\alpha_{max}$	29,45 mm
Tvirtinimo sriegis M	M16
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo $\varnothing D_{max}$	82 mm
$\varnothing D_1$ h6	17 mm
Bendras ilgis $L_{viso}$	42 mm
Koto tipas	su sriegiu
Freza, pritaikyta plokštelės formai	apvali
frezų naudojimas	Nuožulnus frezavimas
frezų naudojimas	Nuožulnus frezavimas
Pjovimo briaunų išdėstymas	kintamas
Įrankių keitimas	PowerCard
Produkto rūšis	Kopijavimo freza

## Priedai

Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys 10 vnt. Tipas 2	219878 2
---	----------