

**Garant****Ištekinimo įrankio laikiklis atpjovimui, dešininis, Tipas: 16/3****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	274170 16/3
GTIN	4062406577636
Produktų klasė	21U

**Aprašymas****Modelis:**

Pjovimo plokštelėms Nr. 275000–275015.

**Paskirtis:**Atpjovimui, kai skersmuo  $D_{\min} = 14$  mm.**Dėmesio:**

Raktą plokštelės tvirtinimui / išėmimui Nr. 279940 reikia užsakyti atskirai.

**Techninis aprašymas**

Koto $\varnothing D_s$	16 mm
Mažiausias pragręžimo $\varnothing D_{\min}$	14 mm
Įpjovos plotis w	2,2; 3 mm
Bendras ilgis L	78 mm
$t_{\max}$ . vidinis apdirbimas	3 mm
Atitraukto laikiklio darbinis ilgis $L_1$	25 mm
Pritaikymo sritys	vidinis radialinis įpjovimas
Paskirtis	dešininis
Vidinis aušinimas	taip
Sistemos raktas	taip
galima atpjauti pagal ašį	ne

Produkto rūšis

Ištekinimo laikiklis