

Abrazyvi dildė – Original-Arkansas (pilka), grūdėtumas 5000, apvali, ilgis × plotis: 100X10mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	558684 100X10
GTIN	4037073005850
Produktų klasė	56Z

Aprašymas

Modelis:

Natūralus akmuo (Original-Arkansas) iš smulkiagrūdžio kvarcito, patvariomis briaunomis. Aukščiausios kokybės paviršius ir šlifavimas nebraižant. Grūdėtumas 5000 (galandimas), grūdėtumas 8000 (poliravimas).

Paskirtis:

Įrankių ir jų pjovimo briaunų **valymui, aštrinimui, galandimui ir nusklembimui**. Kiaurymių, paviršių ir briaunų baigiamajam apdirbimui gaminant profilius. Taip pat paviršiaus kokybei pagerinti, šlifavimui ir poliravimui. **Geriausia naudoti su tepalu, žibalu arba vandeniu.**

Pastaba:

Nedidelis alyvos kiekis padidina patvarumą ir galandimo efektyvumą.

Techninis aprašymas

Smulkumo laipsnis	išankstinis pagalandimas
Spalva	pilkos
Ø	10 mm
Ilgis	100 mm
Grūdėtumas	5000
Šlifavimo priemonės	Arkanzaso kvarcitas
Forma	apvali

Produkto rūšis

Galandimo dildė

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V_c	ISO kodas
Alu Mg	tinka		
Plienas <900 N/mm ²	tinka		
Plienas <1400 N/mm ²	tinka		
Plienas <55 HRC	tinka		
Plienas <60 HRC	tinka		
Plienas <67 HRC	tinka		
Kietlydininis (HM)	tinka		
INOX	tinka		
Ti	tinka		
Ketus (G)	tinka		
CuZn	tinka		
Plastikas, GFK	tinka		
Uni	tinka		
drėgnas, maks.	tinka		
sausasis	tinka		