

**HOLEX****Skaitmeninis slankmatis dirbtuvėms, Matavimo diapazonas: 1000mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	415525 1000
GTIN	4062406579562
Produktų klasė	42A

**Aprašymas****Modelis:**

Slankmatis matavimams viduje ir išorėje (su iš anksto nustatytais). Gerai įskaitomas, aiškus LCD ekranas su dideliais skaitmenimis. Optimalus nukreipimas bei slydimas dėl viduje esančios **dvigubos prizminės kreipiamosios**. Matavimo žiaunos iš nerūdijančio plieno, kruopščiai šlifotos. Su dviem stumiamais ir **keičiamais matavimo antgaliais. Su matavimo jėgos ribojimu.**

**Tiekimo sudėtis:**

Su 1 baterija Nr. 081560 dyd. CR2032.

**Priedai pasirinktinai:**

Kontrolinis kalibras Nr. 415527 dyd. Set. Matavimo antgalis su sriegiu M2,5 Nr. 415526 dyd. 90 su sriegiu M2,5 specialiems liestukams Nr. 434900 – 434910.

**Techninis aprašymas**

Preset (išankstinių nustatymų) funkcija	taip
Padalos vertė	0,0005 in
Padalos vertė	0,01 mm
Svoris	1 kg
Įmontuotų baterijų Nr.	081560 CR2032
Leistina paklaida	0,06 mm
Baterijų kiekis	1
Kalibravimas	A1
Padalos vertė, pasirenkama	mm / coliai

Vidinių matavimo žiaunų Ø	10 mm
Antgalių ilgis	90 mm
Matavimo ribos (diapazonas)	0 - 1000 mm
Maitinimas	Baterijos
Norma	Gamykliniai standartai
Matavimo antgaliai	taip
Matavimo prietaisai	skaitmeninis
Medžiaga	ABS
visos dalys	grūdintas
Produkto rūšis	Slankmatis dirbtuvėms