

Apsauginis laikiklis, I tipas, raudonas, Apimtis: 19l



Užsakymo data

Užsakymo numeris	981182 19
GTIN	697841140196
Produktų klasė	97S

Aprašymas

Modelis:

Apsauginiai ir transportavimo konteineriai sumažina gaisro ir sprogimo riziką sandėliuojant degius skysčius. Jie pagerina efektyvumą dėl lengvai naudojamą funkcijų, kurios pagerina ištuštinimą ir užpildymą.

Plieninis I tipo konteineris, užtikrinantis 100% sandarumą. Savaimė užsidarantis, sandarus dangtis apsaugo nuo garų ir išsiliejimo. Slėgio ribotuvas automatiškai vėdinasi, kad būtų išvengta protrūkio ar sprogimo. Nerūdijančio plieno liepsnos ribotuvas išsklaido šilumą, kad būtų išvengta užsiliepsnojimo. Dvigubos siūlės apačioje ir viršuje papildomai apsaugo nuo smūgių. Sustiprintos sienelės apsaugo nuo įlenkimo ar įbrėžimo.

Pasukamos konteinerių rankenos sunkesniems kroviniams. Tvirta miltelinė danga yra atspari chemikalams.

Standartas:

FM-Zertifizierung sowie UL/ULC und TÜV SÜD.

Techninis aprašymas

Ø	300 mm
Aukštis	430 mm

Talpa	19 l
Spalva	raudoni
Gamintojo pavadinimas	Type I Safety Cans - Red - Swinging Handle Type 1
medžiagos storis	3 mm
Laikymas	Pavojingumo vandeniui klasė 1-3
Laikymas	Aplinkai kenksmingų medžiagų sandėliavimas
Laikymas	Leidžiama sandėliuoti degias medžiagas
Produkto pavadinimo požymis	raudonas
Produkto rūšis	Apsauginės talpos