

## Alyvos utilizavimo konteineris, raudonas, Apimtis: 80l



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	981188 80
GTIN	697841002500
Produktų klasė	97S

### Aprašymas

#### Modelis:

Apsauginiai ir transportavimo konteineriai sumažina gaisro ir sprogimo riziką sandėliuojant degius skysčius. Jie pagerina efektyvumą dėl lengvai naudojamą funkcijų, kurios pagerina ištuštinimą ir užpildymą.

Lakštinio plieno apsauginis konteineris su kojėlėmis, skirtas pašalinti alyvoje išmirkytas šluostas ir išvengti gaisro nuo kibirkščių ar užsiliepsnojimo. Dangtis savaime užsidaro, kad būtų galima izoliuoti turinį nuo ugnies šaltinių ir apriboti deguonies patekimą. Apvali konstrukcija ir pakeltas pagrindas leidžia orui cirkuliuoti už konteinerio ribų, o tai padeda paskirstyti šilumą ir sumažinti drėgmės bei rūdžių kaupimąsi.

Palenkiamą kėlimo rankena. Įspėjamasis ženklas su piktograma apsaugo nuo neteisingo naudojimo.

#### Standartas:

FM-Zertifizierung und TÜV Süd. Erfüllt OSHA-Anforderungen.

### Techninis aprašymas

Ø	470 mm
Aukštis	600 mm

Talpa	80 l
Spalva	raudoni
Gamintojo pavadinimas	Oily Waste Cans - Red
Produkto pavadinimo požymis	raudonas
medžiagos storis	3 mm
Laikymas	Leidžiama sandėliuoti degias medžiagas
Laikymas	Aplinkai kenksmingų medžiagų sandėliavimas
Laikymas	Pavojingumo vandeniui klasė 1-3
Produkto rūšis	Utilizavimo konteineriai