

Mitutoyo

Skaitmeninis ABS slankmatis dirbtuvėms IP67 su snapeliais / standartiniais matavimo paviršiais, Matavimo diapazonas: 300mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	415355 300
GTIN	4946368846316
Produktų klasė	44A

Aprašymas

Modelis:

Matavimo rezultatai rodomi dideliais aiškiais skaitmenimis.

Funkcija:

IP67: Yra apsauga nuo laikino panardinimo į vandenį ir apsauga nuo dulkių (nelaidus dulkiams), taip pat apsauga nuo kontakto.

Tiekimo sudėtis:

Su 1 baterija Nr. 081560 dyd. 357.

Priedai pasirinktinai:

Duomenų perdavimo laidas Nr. 497085.

Techninis aprašymas

IP apsaugos klasė	IP 67
Matavimo ribos (diapazonas)	0 - 300 mm
Įmontuotų baterijų Nr.	081560 357
Vidinių matavimo žiaunų Ø	10 mm
Baterijų kiekis	1
Maitinimas	Baterijos

Padalos vertė	0,01 mm
Kalibravimas	A1
Antgalių ilgis	90 mm
Matavimo nuokrypis E MPE	±0,04 mm
Norma	ISO 13385
Sąsaja	USB sąsaja
Sąsaja	USB sąsaja
Matavimo verčių fiksavimas	vienkartinis nulinio taško nustatymas
Matavimo prietaisai	skaitmeninis
Medžiaga	Nerūdijantis plienas, INOX
visos dalys	grūdintas
Pakuotė	tvirta dėžė
Produkto rūšis	Slankmatis dirbtuvėms

Paslaugos

KalibravimasSlankmatis / gylmatis Maksimalios matavimo ribos 300 mm	021000 300
DAkkS kalibravimasSlankmatis / slankmatis-gylmatis Maksimalios matavimo ribos 300 mm	021010 300