

Garant
RPKT 10T3MOT, HB7525, Tipas: ST900

Užsakymo data

Užsakymo numeris	212032 ST900
GTIN	4062406388508
Produktų klasė	21A

Aprašymas
Modelis:

Apvalios keičiamos plokštelės indeksuotos šešiais lygmenimis. Jei laikomasi maksimalaus pjovimo gylio, galima naudoti šešias pjovimo briaunas.

Pastaba:

Rekomenduojamos vertės, skirtos $a_e = 0,3 \times D$ / $a_p = 1$ mm.

Kad būtų galima naudoti visas šešias pjovimo briaunas, negalima viršyti 2,5 mm a_p .

Pastūma f_z per dantį: 0,3 mm

Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas: RPKT 10T3MOT

Tipas: ST900

Techninis aprašymas

Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	RPKT 10T3MOT
Tipas	ST900
Ašmenys	HM
Kietlydinys	HB7525
Pastūma f_z per dantį	0,3 mm

Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	6
Produkto rūšis	Keičiamoji plokštelė frezavimui

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Plienas <500 N/mm ²	tinka	360 m/min	P
Plienas <750 N/mm ²	tinka	290 m/min	P
Plienas <900 N/mm ²	tinka	250 m/min	P
Plienas <1100 N/mm ²	tinka	200 m/min	P
drėgnas, maks.	ribotai tinka		
šlapias, min.	ribotai tinka		
sausasis	tinka		
Oras	tinka		