

Spintelė su stumdomomis durimis, 3 aplankams, Plotis: 1200mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	974212 1200
GTIN	2050002053670
Produktų klasė	91Q

Aprašymas

Modelis:

Medinė spintelė su stumdomomis durimis, vidurine sienele ir dviem lentynomis (vidurinės sienelės kairėje ir dešinėje) 25 mm storio, aukštis reguliuojamas kas 32 mm. Spintelė su tvirta stikline galine sienele. Su tamsiai pilkomis lanko formos rankenomis. 30 mm aukščio plieninis cokolis, visada tamsiai pilkas, įskaitant aukščio reguliavimo varžtus. Cilindrinė spyna su 2 raktais.

Spalva:

Stalviršio spalvą galima rinktis iš 5 variantų: karališko klevo, natūralaus ąžuolo spalvos, šviesiai pilkas, perlamutrinis baltas, metalo pilkumo.

Pastaba:

Šiuos stalviršių variantus galima įsigyti tik iki 2023-07-31: buko, uosio, klevo, riešutmedžio.

Techninis aprašymas

Rankenos forma	Lanko formos rankena
kodus galima pasikeisti	ne
Gylis	450 mm
Aukštis	1163 mm
Korpuso paviršius	Mediena
su cokoliu	taip

Lentynų skaičius	2
Plotis	1200 mm
gali būti rakinamos įrangos dalimi	ne
Naud. aukštis	1083 mm
Cokolio aukštis	30 mm
Elektronine užraktų sistema - galima keisti	ne
Cokolio medžiaga	Lakštinis plienas
Modelis	Spintelė
Reguliuojamas aukštis kas	32 mm
Spalvos pasirinkimas	Paviršius: metalo pilka, šviesiai pilka, perlų balta, karališkasis klevas, natūralus ažuolas
Produkto rūšis	Biuro spinta