



## Slankmatis, Matavimo diapazonas: 500mm



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	415196 500
GTIN	4062406584252
Produktų klasė	42A

### Aprašymas

#### Modelis:

Nonijaus skalė ir nuskaitymo paviršius, be akinimo, matinis ir chromuotas. Matavimo plokštumos grūdintos ir šlifotos. **Ilgos matavimo žiaunos, skirtos matuoti didelėms detalėms ir detalių** Ø. Su fiksavimo varžtu. Suapvalintos žiaunos tinka vidiniams matavimams.

### Techninis aprašymas

Leistina paklaida	0,07 mm
Kalibravimas	A1
Vidinių matavimo žiaunų Ø	20 mm
Padalos vertė, pasirenkama	mm / coliai
Padalos vertė	1/20 mm
Norma	Gamykliniai standartai
Padalos vertė	0,05 mm
Svoris	1,1 kg
Antgalių ilgis	150 mm
Matavimo ribos (diapazonas)	0 - 500 mm
Padalos Nonijaus skalėje mm / coliai	taip
Matavimo prietaisai	analoginis
Medžiaga	Nerūdijantis plienas, INOX

visos dalys	grūdintas
Produkto rūšis	Slankmatis dirbtuvėms

## Paslaugos

DAkS kalibravimasSlankmatis / slankmatis-gylmatis Maksimalios matavimo ribos 500 mm	021010 500
KalibravimasSlankmatis / gylmatis Maksimalios matavimo ribos 500 mm	021000 500