

● INNOVATEST®

**Kiečio matuoklis Rockwell HAWK, Tipas: 250RS****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	495075 250RS
GTIN	
Produktų klasė	49G

**Aprašymas****Modelis:**

**HAWK 250RS** siūlo naujausias kiečio pagal Rokvelą matavimo technologijas namuose. Paprastas valdymas, išsami ruošinio apžvalga. Konstrukcija su įdubimu ir laikikliu leidžia patikrinti kietų komponentuose arba ant išorinių paviršių.

**Paskirtis:**

Vidinis skersmuo – 22 mm. Vidiniai cilindrai, vamzdžiai, kiaurymės, raktų veržlės, U formos dalys, veržlės, kaiščiai, tarpikliai, kardaniniai velenai, pavarų dalys, visos dalys su sunkiai prieinamais patikros taškais arba tiesiog plokščios medžiagos.

**Standartas:**

DIN EN ISO 6508, ASTM E-18I, ISO 2039 und ASTM D785.

**Tiekimo sudėtis:**

Paruošta naudojimui bazinė įranga: atraminis plokščias stalas 60 mm, Rokvelo kūgis 120°, Rokvelo rutulio laikiklis 1/16 colio.

**Pastaba:**

Pristatymo ir pakavimo išlaidos skaičiuojamos papildomai. DAkKS kalibravimą galima pasirinktinai atlikti darbo vietoje. Daugiau priedų pagal užsakymą.

**Techninis aprašymas**

Maitinimas	Maitinimo šaltinis
Plotis	465 mm
Patikros metodas	pagal Rokvelą
Svoris	120 kg
maksimalus mėginio plotis	200 mm
maksimalus mėginio aukštis	250 mm
Ilgis	600 mm
Pagrindinio svorio tikrinimo jėga	15, 30, 45, 60, 100, 150 kg
Aukštis	765 mm
Rokvelo skalės	A, B, C, D, E, F, G, H, K, L, M, P
Valdymas	pusiau automatin.
Pirminio svorio tikrinimo jėga	3, 10 kg
Srovės tiekimas	100–240 V / 50-60 Hz / 3A
Serija	HAWK
Padalos vertė	1 HR
Indikatorius	6,5 colio jutiklinis ekranas
Sąsaja	USB-2
Kalibravimas	Kainos reikia teirautis
Produkto rūšis	Kietmatis